



x) Mindestmaße bei nach oben bzw. nach unten angeschraubten Rohrschellen

- = im Lieferumfang enthalten.
- ◐ = bei Tragständern mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
- ◑ = nicht im Lieferumfang enthalten.

①	= Gewindebolzen M 10x120 mit Sechskantmutter und Scheiben
②	= Kunststoff-Gleitstücke mit Flachstahlmutter M 10
③	= Kunststoffbundmutter M 10
④	= Drehstiftdübel 6 mm mit Scheiben 6,4 DIN 9021
⑤	= Bohrschrauben 4,2x13 mm
⑥	= PE-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50 mm
⑦	= Schallschutzunterlagen
①	= UP-Rohbauset mit Spülrohr, Geberit 116.003.00.1
②	= PE-Einlaufgarnitur für Urinal, Geberit 152.489.16.1
③	= Bauschutz mit Deckel (zu Geberit 116.003.00.1)

Alle Maße in mm.
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
 Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.
 Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

①	= Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 100)
②	= durchlaufendes UW-Profil (gezeichnet UW 100)
③	= Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
④	= Fliesen
⑤	= PE-Urinal-Ablaufmanschette 50 mm

Glock-Tragständer BS, Baureihe Sanitär, zum Einbau in Metallständerwände

für die Befestigung eines bauseits beizustellenden Urinales mit Zulauf von hinten, Einlaufgarnitur, Ablaufmanschette und Fertigmontageset.
 Mit PE-Urinal-Ablaufbogen 63/50 und Gummidichtung 63/50.
 Mit/ohne UP-Urinal-Rohbauset Geberit 116.003.00.1 für elektronische (HyTronic) oder pneumatische (HyTouch) Auslösung.
 Die Höhe der Gewindebolzen M 10 zur Urinal-Befestigung, die Montageabstände der Urinal-Befestigung, der Einlaufgarnitur und der Ablaufmanschette sind entsprechend des verwendeten Urinals im Bereich der angegebenen Maße stufenlos einstellbar.

Wandeinbau

Der Tragständer wird in das durchlaufende UW-Profil ② gestellt und mit den Drehstiftdübeln 6 mm ④ auf dem Rohboden befestigt. Dann werden die Montagehöhen eingestellt und der Tragständer mit den Bohrschrauben 4,2x13 ⑤ seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen befestigt.
 Beim Einbau ist unbedingt darauf zu achten, daß die Vorderseite des Tragständers an der Gipsplatte anliegt. Das Montagematerial für die Befestigung des Tragständers zwischen den CW/UA-Profilen der Wandunterkonstruktion und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert.
 Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob der Tragständer fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind.
 Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen.
 Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Tragständern, muß der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitär-einrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren.
 Im Übrigen müssen unsere Einbauanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:	werkseitig vormontierte bzw. beigepackte Sanitärartikel: PE-Urinal-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50 bauseits beizustellende Sanitärartikel: 1 UP-Rohbauset für Urinale Geberit 116.003.00.1 mit UP-Spülrohr, PE 1 PE-Einlaufgarnitur Geberit 152.489.16.1 mit Dichtung	werkseitig vormontierte bzw. beigepackte Sanitärartikel: PE-Urinal-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50 Geberit UP-Rohbauset Universal für Urinale mit PE-Spülrohr Zur Aufnahme der Geberit HyTronic Urinalsteuerungen berührungslos IR oder HyTouch Urinal Handauslösung pneumatisch, ab Baujahr 2009
Modell-Nr.	824.418.72 (474)	823.418.72 (475)

Tragständer für andere wandhängende Einrichtungen oder andere Zu- und Ablaufsysteme, können auf Anfrage geliefert werden.

GLOCK GmbH
 Befestigungstechnik
 Robert-Bunsen-Straße 37-39
 64579 Gernsheim/Rhein
 Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
 info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

UR-Tragständer BS
 für Urinal, für UP-Druckspüler Geberit,
 für HyTronic oder HyTouch-Spülauslösung