



*) Mindestmaß bei nach oben gedrehter Rohrschelle

- = im Lieferumfang enthalten.
- ◻ = bei Tragständern mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
- = nicht im Lieferumfang enthalten.

①	= Drehstiftdübel 6 mm mit Scheibe 6,4 DIN 9021
②	= Bohrschraube x 13 mm
③	= PE-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50
④	= Schallschutzunterlagen
①	= Wandscheibe IG R1/2"xR1/2" mit Schallschutzplatte
②	= Dichtmanschette 1/2" für die Wandscheibe

Alle Maße in mm.
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

①	= Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 100)
②	= durchlaufendes UW-Profil (gezeichnet UW 100)
③	= Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
④	= Fliesen
⑤	= Wandauslauf (gez. Mischbatterie)
⑥	= Holzschraube, Dimensionierung nach Wandaufbau und Ausguss-Typ

Glock-Tragständer BS, Baureihe Sanitär, zum Einbau in Metallständerwände

für die Befestigung eines bauseits beizustellenden Ausgussbeckens und einer Wandarmatur.

Mit PE-Ablaufbogen 63/50 und Gummidichtung 63/50.

Mit/ohne Wandscheibe IG R1/2"xR1/2" mit Schallschützplatte und Dichtmanschette 1/2".

Objektbefestigung mittels bauseits beizustellenden, geeigneten Holzschrauben. Die Anschraubplatte, sowie die Schienen für Zu- und Ablaufbefestigung sind im Bereich der angegebenen Maße stufenlos einstellbar.

Wandeinbau

Der Tragständer wird in das durchlaufende UW-Profil ② gestellt und mit den Drehstiftdübeln 6 mm ① auf dem Rohboden befestigt. Dann wird die Montagehöhe eingestellt und der Tragständer mit den Bohrschrauben 4,2x13 ② seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen ① befestigt.

Beim Einbau ist unbedingt darauf zu achten, daß die Vorderseite des Tragständers an der Gipsplatte anliegt. Das Montagematerial für die Befestigung des Tragständers zwischen den CW/UA-Profilen der Wandunterkonstruktion wird mitgeliefert.

Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob der Tragständer fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind.

Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen.

Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Tragständern muss der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitär-einrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren.

Im Übrigen müssen unsere Einbauanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:	werkseitig vormontierte bzw. beige-packte Sanitärartikel: PE-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50 bauseits beizustellende Sanitärartikel: Wandscheibe IG R1/2"xR1/2", Dallmer Art.-Nr. 140203 Dichtmanschette 1/2" für die Wandscheibe Wandarmatur	werkseitig vormontierte bzw. beige-packte Sanitärartikel: PE-Urinal-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50 2 Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" mit Schallschützplatte 2 Dichtmanschetten 1/2" für die Wandscheibe
Modell-Nr.	832.317.32 (551)	831.317.42 (550)

Tragständer für andere wandhängende Einrichtungen oder andere Zu- und Ablaufsysteme, können auf Anfrage geliefert werden.

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Ausguss-Tragständer BS
für Ausguss-Becken und Wandarmatur