



×) Mindestmaß bei nach oben angeschraubter Rohrschelle

- = im Lieferumfang enthalten.
- ◻ = bei Tragständern mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
- = nicht im Lieferumfang enthalten.

①	= Gewindebolzen M 10x120 mit Sechskantmutter und Scheiben
②	= Kunststoff-Gleitstücke mit Flachstahlmutter M 10
③	= Kunststoffbundmutter M 10
④	= Drehstiftdübel 6 mm mit Scheiben 6,4 DIN 9021
⑤	= Bohrschrauben 4,2x13 mm
⑥	= PE-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50
⑦	= Schallschutzunterlagen
①	= Wandscheibe IG R1/2"xR1/2" mit Schallschutzplatte
②	= Dichtmanschette 1/2" für die Wandscheibe

Alle Maße in mm.
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

①	= Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 100)
②	= durchlaufendes UW-Profil (gezeichnet UW 100)
③	= Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
④	= Fliesen
⑤	= Urinal-AP-Druckspüler
⑥	= PE Urinal-Ablaufmanschette 50 mm

Glock-Tragständer BS, Baureihe Sanitär, zum Einbau in Metallständerwände

für die Befestigung eines bauseits beizustellenden Urinals, Zulauf von oben, Urinal-AP-Druckspüler und PE-Ablaufmanschette 50 mm.
Mit PE-Ablaufbogen DN 63/50 und Gummidichtung 63/50.
Mit/ohne Wandscheibe IG R1/2"xR1/2" mit Schalldämmplatte und Dichtmanschette 1/2".
Die Höhe der Gewindebolzen M 10 zur Urinal-Befestigung und die Montageabstände des AP-Druckspülers und des Ablaufbogens sind entsprechend des verwendeten Urinals im Bereich der angegebenen Maße stufenlos einstellbar.

Wandeinbau

Der Tragständer wird in das durchlaufende UW-Profil ② gestellt und mit den Drehstiftdübeln 6 mm ④ auf dem Rohboden befestigt. Dann wird die Montagehöhe eingestellt und der Tragständer mit den Bohrschrauben 4,2x13 ⑤ seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen befestigt. Beim Einbau ist unbedingt darauf zu achten, daß die Vorderseite des Tragständers an der Gipsplatte anliegt. Das Montage material für die Befestigung des Tragständers zwischen den CW/UA-Profilen der Wandunterkonstruktion und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert. Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob der Tragständer fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind. Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen. Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Tragständern muss der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitäreinrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren. Im Übrigen müssen unsere Einbauanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:	werkseitig vormontierte bzw. beigepackte Sanitärartikel: PE-Urinal-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50	werkseitig vormontierte bzw. beigepackte Sanitärartikel: PE-Urinal-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50
	bauseits beizustellende Sanitärartikel: 1 Wandscheibe IG R1/2"xR1/2", Dallmer Art.-Nr. 140203 1 Dichtmanschette 1/2" für die Wandscheibe 1 Urinal-AP-Druckspüler mit Einlaufgarnitur 1 PE-Urinal-Ablaufmanschette 50 mm	1 Wandscheibe IG R1/2"xR1/2" mit Schalldämmplatte 1 Dichtmanschette 1/2" für die Wandscheibe
Modell-Nr.	824.117.32 (466)	823.117.42 (467)

Tragständer für andere wandhängende Einrichtungen oder andere Zu- und Ablaufsysteme, können auf Anfrage geliefert werden.

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

UR-Tragständer BS
für Urinal, AP-Druckspüler
und Ablaufmanschette